

# BANCO PER INIETTORE SOTTOVUOTO

VACUUM INJECTOR BENCH - BANC POUR INJECTEUR À VIDE  
BANCO PARA INYECTOR EN VACÍO

In questa postazione di lavoro trovano facile collocazione l'iniettore sottovuoto IC30EVO, la morsa pneumatica, il compressore silenziato e la pompa del vuoto. Sopra l'iniettore è posizionata una lampada a luce bianca orientabile. Grazie alla cassettera laterale e al ripiano superiore si possono facilmente riporre le gomme da iniettare e ogni altro oggetto utile; è inoltre previsto un ripiano laterale estraibile che amplia lo spazio utile disponibile. Sono inoltre disponibili due prese di corrente e una uscita per aria compressa per la pulizia delle gomme dai residui di cera.

*This workstation can include a vacuum injector IC30EVO, a pneumatic-operated vice, a silenced compressor and a vacuum pump. A white-light, movable lamp is placed over the injector. A side chest of drawers and a top shelf allow for the preservation of rubber to be injected and any other useful tool; a side, pull-out shelf widens the working space available. Two outlets and a compressed-air outlet are available in order to clean rubber from wax residues.*

Dans ce poste de travail, on peut trouver l'injecteur à vide IC30EVO, l'étau pneumatique, le compresseur silencieux et la pompe à vide. Une lampe à lumière blanche orientable est positionnée sur l'injecteur.

Grâce à un chiffonnier latéral et à un rayon supérieur on peut aisément ranger les moules à injecter et tout autre objet utile; il est aussi prévu un rayon latéral extractible agrandissant l'espace utile disponible.



Deux prises de courant de même qu'une sortie d'air comprimé sont aussi disponibles pour le nettoyage des caoutchoucs des résidus de cire.

*En esta posición de trabajo se pueden colocar fácilmente el inyector en vacío IC30EVO, la morsa neumática, el compresor silenciado y la bomba del vacío. Arriba del inyector se encuentra una lámpara de luz blanca que se puede orientar.*

*Gracias a la cajonera lateral y al anaquel superior se pueden guardar fácilmente las gomas que se deben inyectar y cualquier otro objeto útil; además se ha previsto un anaquel lateral extraíble que amplía el espacio útil a disposición.*

*Además están disponibles dos tomas de corriente y una salida para aire comprimido para la limpieza de las gomas de los residuos de cera.*



COD.	 mm.	 Kg
BC30EVO	1040x740x1500H	60